

Kantavgränsning, Kantstöd av stål – milKant Outline

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kantavgränsning ska utföras med kantstöd av stål med rund överkant, typ MilKant Outline eller likv.

UTFÖRANDEKRAV

Kantstödet ska tillverkas utifrån profilvalsad stålplåt och monteras enligt leverantörens anvisningar

RA

Åberopa [principritning](#) om den är tillämplig.

Ange material/utseende på kantstödet

Ange synlig höjd och tjockleken på kantstödet,

Ange radie för svängda sektioner av kantstöd, (mindre radie än rek. minimum radie bockas i fabriken) enligt leverantörens anvisningar

Ange om fabriksstillverkat hörn ska användas

Ange typ av eventuellt kantstöd under aktuell kod och rubrik under AMA **DEC**.

Exempelbeskrivning

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kantavgränsning ska utföras med kantstöd av stål med rund överkant, typ MilKant Outline – MKOLC15/6, CorTen stål(alt. galvaniserat stål/pulverlackerat stål), tjocklek=6mm, eller likv.

UTFÖRANDEKRAV

Kantstödet ska tillverkas utifrån profilvalsad stålplåt, alla hörn ska vara fabriksstillverat, radie mindre än 3,5m(MK-OLX15/6) bockas i fabriken och monteras enligt leverantörens anvisningar

Begreppsbestämningar

kantstöd:

stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer